

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-w-obudowie-wykonanej-z-tworzywa-abs-moc-1000-w-p-4116.html>



Biała suszarka do rąk w obudowie wykonanej z tworzywa ABS, moc 1000 W

Cena brutto	434,89 zł
Cena netto	353,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	M-405

Opis produktu

Automatyczna suszarka do rąk M-405

Bezdotykowe suszenie dłoni w kompaktowej obudowie

Biała suszarka M-405 jest przeznaczona do łazienek firmowych, hotelowych, usługowych i ogólnodostępnych. Uruchamia się automatycznie po zbliżeniu dłoni, dzięki czemu użytkownik nie musi dotykać obudowy ani szukać przycisku. Niewielkie wymiary ułatwiają montaż również w sanitariatach, w których dostępna przestrzeń na ścianie jest ograniczona.

Moc 1000 W Parametr odpowiedni do regularnego użytkowania w łazienkach firmowych i usługowych.

Suszenie 10-15 sekund Krótki cykl usprawnia korzystanie z urządzenia w godzinach większego ruchu.

Nawiew 90 m/s Szybki strumień powietrza pomaga sprawnie usunąć wodę z powierzchni dłoni.

Filtr HEPA Powietrze zasysane do urządzenia przechodzi przez filtr umieszczony w układzie suszenia.

Automatyczne uruchamianie bez dotykania suszarki

Czujnik włącza urządzenie po umieszczeniu dłoni pod wylotem powietrza. Takie rozwiązanie jest wygodne w toaletach odwiedzanych przez pracowników, klientów i gości, ponieważ obsługa nie wymaga naciskania przycisku mokrą ręką.

Kompaktowa suszarka do mniejszego sanitariatu

Obudowa ma 17 cm szerokości, 10 cm głębokości i 25,5 cm wysokości. Niewielka głębokość ułatwia umieszczenie urządzenia przy umywalce lub na węższym fragmencie ściany. Białe tworzywo ABS dobrze komponuje się z jasną ceramiką oraz klasycznym wyposażeniem łazienki.

Filtr HEPA wymagający regularnej kontroli

Filtr znajduje się na drodze powietrza zasysanego przez suszarkę. Jego stan należy sprawdzać zgodnie z instrukcją urządzenia, ponieważ nagromadzone zanieczyszczenia mogą ograniczać przepływ powietrza i wpływać na pracę suszarki.

Co uwzględnić przed montażem urządzenia?

Suszarka wymaga zasilania 230 V i powinna zostać zamontowana zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sanitarnym. Stopień ochrony IPX1 nie oznacza pełnej wodoodporności, dlatego urządzenia nie należy montować w miejscu narażonym na bezpośrednie polewanie wodą.

Deklarowany poziom hałasu wynosi 65 dB. Parametr ten warto uwzględnić szczególnie wtedy, gdy toaleta znajduje się obok gabinetu, poczekalni, sali konferencyjnej lub stanowisk pracy.

Dane techniczne białej suszarki do rąk M-405

Rodzaj produktu	Automatyczna elektryczna suszarka do rąk
Model	M-405
Materiał obudowy	Tworzywo ABS
Kolor	Biały
Moc	1000 W
Sposób uruchamiania	Automatyczny – za pomocą czujnika
Czas suszenia	10–15 sekund
Prędkość powietrza	90 m/s
Temperatura powietrza	50–80°C
Filtr	HEPA
Poziom hałasu	65 dB
Stopień ochrony	IPX1
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość	17 cm
Głębokość	10 cm
Wysokość	25,5 cm
Przykładowe zastosowanie	Biura, hotele, restauracje, gabinety, szkoły, lokale usługowe, zakłady pracy i toalety ogólnodostępne

Najczęściej zadawane pytania

Czy suszarkę M-405 trzeba dotykać, aby ją uruchomić?

Nie. Urządzenie włącza się automatycznie po umieszczeniu dłoni w obszarze działania czujnika. Nie ma potrzeby naciskania przycisku.

Ile trwa osuszanie dłoni?

Producent podaje czas od 10 do 15 sekund. Rzeczywisty wynik zależy między innymi od ilości wody pozostającej na skórze oraz sposobu ustawienia dłoni w strumieniu powietrza.

Czy suszarka ma filtr HEPA?

Tak. Powietrze zasysane przez urządzenie przechodzi przez filtr HEPA. Zasady jego kontroli, czyszczenia lub wymiany należy sprawdzić w instrukcji suszarki.

Czy model M-405 nadaje się do małej łazienki?

Kompaktowe wymiary 17 × 10 × 25,5 cm ułatwiają montaż w mniejszym sanitariacie. Przed zakupem należy jednak sprawdzić miejsce na ścianie oraz zachować odstępów wymagane w instrukcji producenta.

Czy urządzenie jest całkowicie wodoodporne?

Nie. Suszarka ma stopień ochrony IPX1 i nie jest przeznaczona do bezpośredniego polewania wodą. Miejsce montażu należy dobrać zgodnie z instrukcją i zasadami wykonywania instalacji elektrycznych w łazienkach.