

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-w-obudowie-wykonanej-z-tworzywa-abs-moc-2500-w-p-3256.html>



## Biała suszarka do rąk w obudowie wykonanej z tworzywa ABS, moc 2500 W

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena brutto  | <b>430,50 zł</b>       |
| Cena netto   | <b>350,00 zł</b>       |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>2-4 dni robocze</b> |
| Kod produktu | <b>RS-L2</b>           |
| Kod EAN      | <b>5907608987090</b>   |

### Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

### Obrotowa dysza w białej obudowie odpornej na UV — Sanjo, 2500 W i obudowa z ABS odpornego na UV

Lupus RS-L2 to propozycja marki Sanjo dla zarządców obiektów szukających suszarki do rąk o mocy 2500 W i czytelnie określonych parametrach. Najczęściej montuje się ją w szkołach, obiektach sportowych, biurach, galeriach handlowych i urzędach. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywarek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV nie koroduje, ma niewielką masę i dobrze znosi regularne przecieranie. Deklarowany czas suszenia wynosi około 15 s, a prędkość powietrza sięga 30 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: obrotowa dysza 360° oraz odporność na UV. W praktyce jest to wyposażenie przeznaczone do stałej eksploatacji, a nie przypadkowy dodatek do łazienki — warto uwzględnić je już na etapie planowania strefy umywarek.

**Moc urządzenia** 2500 W

**Materiał, wykończenie i kolor** Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV; gładkie, białe

**Poziom hałasu** 70 dB

**Wymiary** 265 mm × 200 mm × 235 mm (szer. × gł. × wys.)

### Dane techniczne

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Producent             | Sanjo                                                  |
| Kod produktu          | RS-L2                                                  |
| Materiał wykonania    | Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV              |
| Wykończenie lub kolor | Gładkie, białe                                         |
| Moc urządzenia        | 2500 W                                                 |
| Zasilanie             | 230 V / 50-60 Hz                                       |
| Poziom hałasu         | 70 dB                                                  |
| Prędkość powietrza    | 30 m/s                                                 |
| Temperatura powietrza | 54°C                                                   |
| Waga                  | 3,75 kg                                                |
| Wymiary               | szerokość: 265 mm; głębokość: 200 mm; wysokość: 235 mm |
| Bryzgoszczelność IP   | IPX1                                                   |
| Czas suszenia         | około 15 s                                             |
| Deklaracja CE         | Tak                                                    |

---

Wtyczka do gniazda zasilającego  
Sposób uruchamiania  
Sposób wyłączania  
Montaż  
Co zawiera opakowanie

Jest, przewód około 0,6 m  
Automatyczny, fotokomórka 50–200 mm  
Automatyczny, wyłącznik czasowy  
Naścienny  
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy  
montażowe; karta gwarancyjna

## Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Lupus RS-L2?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, obiektach sportowych, biurach, galeriach handlowych i urzędach, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Lupus RS-L2?

Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy fotokomórka 50–200 mm wykryje dłoń. Wyłącza się automatycznie dzięki układowi określoneemu jako wyłącznik czasowy. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Lupus RS-L2?

Producent podaje czas około 15 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Lupus RS-L2?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Lupus RS-L2 nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 70 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Lupus RS-L2?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 265 mm; głębokość: 200 mm; wysokość: 235 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50–60 Hz. Przewód ma około 0,6 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.