

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-w-obudowie-z-tworzywa-abs-moc-800-w-p-3967.html>



Biała suszarka do rąk w obudowie z tworzywa ABS, moc 800 W

Cena brutto	179,22 zł
Cena netto	145,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	H612S
Kod EAN	5905031852268

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Niski pobór mocy w lekkiej białej obudowie — deClean, 800 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

deClean H612S jest automatyczną suszarką do rąk o mocy 800 W; warto ją rozważyć tam, gdzie liczy się wygodna obsługa użytkowników i uporządkowana strefa umywalek. Najczęściej montuje się ją w prywatnych przychodniach, małych recepcjach, pokojach socjalnych i sanitariatach biurowych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: niski pobór mocy oraz lekka obudowa. Model sprawdzi się najlepiej wtedy, gdy miejsce instalacji zostanie dobrane do jego wymiarów, poziomu ochrony i przewidywanej częstotliwości pracy.

Moc urządzenia800 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasuNie podano w dokumentacji producenta

Wymiary206 mm × 117 mm × 276 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	deClean
Kod produktu	H612S
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	800 W
Prędkość powietrza	20 m/s
Waga	1,8 kg
Wymiary	szerokość: 206 mm; głębokość: 117 mm; wysokość: 276 mm
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest
Sposób uruchamiania	Automatyczny, za pomocą czujnika
Sposób wyłączania	Automatyczny po odsunięciu dłoni
Montaż	Naścienny

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model H612S?

Najlepiej sprawdzi się w prywatnych przychodniach, małych recepcjach, pokojach socjalnych i sanitariatach biurowych, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka H612S?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą czujnika. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Od czego zależy czas suszenia w modelu H612S?

W dostępnej dokumentacji nie podano jednego czasu suszenia. W praktyce zależy on od prędkości nawiewu, ułożenia dłoni, temperatury pomieszczenia i ilości wody pozostałej na skórze.

Jak czyścić obudowę suszarki H612S?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy producent podaje poziom hałasu modelu H612S?

W dostępnej dokumentacji nie znaleziono wiarygodnej wartości poziomu hałasu. W obiekcie wrażliwym akustycznie warto poprosić o dodatkową kartę techniczną albo odsłuchać urządzenie przed montażem.

Co przygotować przed instalacją suszarki H612S?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 206 mm; głębokość: 117 mm; wysokość: 276 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.