

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-z-obudowa-wykonana-z-tworzywa-abs-moc-1200-w-p-5.html>

Biała suszarka do rąk z obudową wykonaną z tworzywa ABS, moc 1200 W

Cena brutto	156,82 zł
Cena netto	127,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	M-301

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Wąski osuszacz dłoni do małych pomieszczeń — Linea, 1200 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Model M-301 ICO producenta Linea łączy moc 1200 W z konstrukcją przygotowaną do codziennej pracy w łazienkach publicznych i firmowych. Najczęściej montuje się ją w szkołach o umiarkowanym ruchu, kawiarniach, pensjonatach i obiektach administracyjnych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalk skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 20–30 s, a prędkość powietrza sięga 12 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: wąska konstrukcja oraz niewielka masa. Dzięki takiemu zestawieniu cech urządzenie można świadomie dopasować do natężenia ruchu, dostępnej przestrzeni i standardu wykończenia obiektu.

Moc urządzenia1200 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasu70 dB

Wymiary182 mm × 120 mm × 267 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M-301
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1200 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	135 m ³ /h
Prędkość powietrza	12 m/s
Temperatura powietrza	60°C
Waga	1,5 kg
Wymiary	szerokość: 182 mm; głębokość: 120 mm; wysokość: 267 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX2
Czas suszenia	20–30 s

Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest
Sposób uruchamiania	Automatyczny, za pomocą czujnika zbliżeniowego
Sposób wyłączania	Automatyczny po odsunięciu dłoni
Montaż	Naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-301 ICO?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach o umiarkowanym ruchu, kawiarniach, pensjonatach i obiektach administracyjnych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-301 ICO?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą czujnika zbliżeniowego. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-301 ICO?

Producent podaje czas 20–30 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-301 ICO?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka M-301 ICO nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 70 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-301 ICO?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 182 mm; głębokość: 120 mm; wysokość: 267 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.