

Link do produktu: <https://esilver.eu/biala-suszarka-do-rak-z-obudowa-z-tworzywa-abs-moc-1200-w-p-14.html>

Biała suszarka do rąk z obudową z tworzywa ABS, moc 1200 W

Cena brutto	188,45 zł
Cena netto	153,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	D1200PRW
Kod EAN	5901764290186

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Proste suszenie rąk w niewielkiej łazience — Faneco, 1200 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Halny D1200PRW marki Faneco to automatyczna suszarka do rąk o mocy 1200 W, zaprojektowana z myślą o regularnym suszeniu dłoni w obiektach o małym i średnim natężeniu ruchu. Najczęściej montuje się ją w salonach sprzedaży, placówkach medycznych, recepcjach i wspólnych łazienkach firmowych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalk skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 40 s, a prędkość powietrza sięga 12 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: wąska obudowa oraz ciepły nawiew. Model sprawdzi się najlepiej wtedy, gdy miejsce instalacji zostanie dobrane do jego wymiarów, poziomu ochrony i przewidywanej częstotliwości pracy.

Moc urządzenia1200 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasu70 dB

Wymiary206 mm × 117 mm × 276 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Faneco
Kod produktu	D1200PRW
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1200 W
Zasilanie	220–240 V / 50–60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	1,2 m³/min
Prędkość powietrza	12 m/s
Temperatura powietrza	60–75°C
Waga	1,5 kg
Wymiary	szerokość: 206 mm; głębokość: 117 mm; wysokość: 276 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	40 s

Deklaracja CE
Wtyczka do gniazda zasilającego
Sposób uruchamiania
Sposób wyłączania
Montaż
Co zawiera opakowanie

Tak
Jest
Automatyczny, fotokomórka 5-20 cm
Automatyczny po odsunięciu dłoni
Naścienny, przykręcany
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Halny D1200PRW?

Najlepiej sprawdzi się w salonach sprzedaży, placówkach medycznych, recepcjach i wspólnych łazienkach firmowych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Halny D1200PRW?

Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy fotokomórka 5-20 cm wykryje dłonie. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Halny D1200PRW?

Producent podaje czas 40 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Halny D1200PRW?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Halny D1200PRW nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 70 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Halny D1200PRW?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 206 mm; głębokość: 117 mm; wysokość: 276 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220-240 V / 50-60 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.