

Link do produktu: <https://esilver.eu/czarna-matowa-suszarka-do-rak-z-obudowa-wykonana-z-tworzywa-abs-o-mocy-1500-w-p-3252.html>



Czarna matowa suszarka do rąk z obudową wykonaną z tworzywa ABS, o mocy 1500 W

Cena brutto	352,92 zł
Cena netto	286,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	D1500PRB

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Czarna kompaktowa obudowa z krótkim cyklem — Faneco, 1500 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Wariant Mistral Pro D1500PRB firmy Faneco oferuje moc 1500 W i praktyczną formę przeznaczoną do stałego montażu w profesjonalnej łazience. Najczęściej montuje się ją w większych biurach, przychodniach, recepcjach hotelowych i toaletach dla gości. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalk skracając drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 10-12 s, a prędkość powietrza sięga 35 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: energooszczędna konstrukcja oraz czarny mat. Model sprawdzi się najlepiej wtedy, gdy miejsce instalacji zostanie dobrane do jego wymiarów, poziomu ochrony i przewidywanej częstotliwości pracy.

Moc urządzenia1500 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; matowe, czarne

Poziom hałasu72 dB

Wymiary194 mm × 132 mm × 263 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Faneco
Kod produktu	D1500PRB
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Matowe, czarne
Moc urządzenia	1500 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	72 dB
Wydajność	1,8 m³/min
Prędkość powietrza	35 m/s
Temperatura powietrza	45-50°C
Waga	1,4 kg
Wymiary	szerokość: 194 mm; głębokość: 132 mm; wysokość: 263 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX4

Czas suszenia	10–12 s
Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest, przewód 1 m
Sposób uruchamiania	Automatyczny, fotokomórka 5–20 cm
Sposób wyłączania	Automatyczny po odsunięciu dłoni
Montaż	Naścienny
Co zawiera opakowanie	suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Mistral Pro D1500PRB?

Najlepiej sprawdzi się w większych biurach, przychodniach, recepcjach hotelowych i toaletach dla gości, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Mistral Pro D1500PRB?

Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy fotokomórka 5–20 cm wykryje dłoń. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Mistral Pro D1500PRB?

Producent podaje czas 10–12 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Mistral Pro D1500PRB?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Mistral Pro D1500PRB nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 72 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Mistral Pro D1500PRB?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 194 mm; głębokość: 132 mm; wysokość: 263 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220–240 V / 50–60 Hz. Przewód ma 1 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.