

Link do produktu: <https://esilver.eu/kieszeniowa-suszarka-do-rak-w-bialej-obudowie-z-tworzywa-abs-moc-1900-w-p-16.html>



## Kieszeniowa suszarka do rąk w białej obudowie z tworzywa ABS, moc 1900 W

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena brutto  | <b>1 838,85 zł</b>     |
| Cena netto   | <b>1 495,00 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>1-2 dni robocze</b> |
| Kod produktu | <b>DA1900PQW</b>       |

### Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

### Antybakteryjna komora do intensywnej strefy umywalek — Faneco, 1900 W i obudowa ABS z powłoką antybakteryjną

Faneco Monsun DA1900PQW jest kieszeniową suszarką do rąk o mocy 1900 W; warto ją rozważyć tam, gdzie liczy się wygodna obsługa użytkowników i uporządkowana strefa umywalek. Najczęściej montuje się ją w obiektach basenowych, terminalach dworcowych, halach widowiskowych, centrach rekreacji i dużych biurach, szczególnie tam, gdzie w krótkim czasie pojawia się wielu użytkowników. Kieszeniowa komora prowadzi dłoń pomiędzy dyszami, dlatego urządzenie najlepiej umieścić przy ciągu umywalek z odpowiednią przestrzenią od frontu; użytkownik powinien móc swobodnie wsunąć i wysunąć ręce bez blokowania przejścia. Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną jest lekkie, nie koroduje i można je sprawnie przecierać podczas codziennego serwisu łazienki. Deklarowany czas suszenia wynosi 7–10 s, a prędkość powietrza sięga 95 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: podświetlany panel, powłoka antybakteryjna oraz zabezpieczenie przed kradzieżą. Tak dobrana suszarka pomaga uporządkować obsługę toalety i ogranicza konieczność przechowywania zapasu ręczników papierowych.

**Moc urządzenia**1900 W

**Materiał, wykończenie i kolor**Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną; gładkie, białe

**Poziom hałasu**73 dB z odległości 2 m

**Wymiary**300 mm × 220 mm × 687 mm (szer. × gł. × wys.)

### Dane techniczne

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Producent             | Faneco                                                 |
| Kod produktu          | DA1900PQW                                              |
| Materiał wykonania    | Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną                  |
| Wykończenie lub kolor | Gładkie, białe                                         |
| Moc urządzenia        | 1900 W                                                 |
| Zasilanie             | 220–240 V / 50–60 Hz                                   |
| Poziom hałasu         | 73 dB z odległości 2 m                                 |
| Prędkość powietrza    | 95 m/s                                                 |
| Temperatura powietrza | 35°C, regulowana elektronicznie                        |
| Waga                  | 9 kg                                                   |
| Wymiary               | szerokość: 300 mm; głębokość: 220 mm; wysokość: 687 mm |
| Bryzgoszczelność IP   | IPX4                                                   |

---

Moc silnika  
Czas suszenia  
Deklaracja CE  
Wtyczka do gniazda zasilającego  
Sposób uruchamiania  
Sposób wyłączania  
Montaż

Silnik szczotkowy  
7-10 s  
Tak  
Jest  
Automatyczny, za pomocą fotokomórki  
Automatyczny po wysunięciu dłoni  
Naścienny

## Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Monsun DA1900PQW?

Najlepiej sprawdzi się w obiektach basenowych, terminalach dworcowych, halach widowiskowych, centrach rekreacji i dużych biurach, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Monsun DA1900PQW?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Wyłącza się automatycznie po wysunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Monsun DA1900PQW?

Producent podaje czas 7-10 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Monsun DA1900PQW?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS z powłoką antybakteryjną” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Monsun DA1900PQW nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 73 dB z odległości 2 m. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Monsun DA1900PQW?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 300 mm; głębokość: 220 mm; wysokość: 687 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220-240 V / 50-60 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.