

Link do produktu: <https://esilver.eu/polerowana-suszarka-do-rak-w-obudowie-ze-stali-nierdzewnej-z-polyskiem-o-mocy-2750-w-p-2476.html>



Polerowana suszarka do rąk w obudowie ze stali nierdzewnej z połyskiem, o mocy 2750 W

Cena brutto	2 282,88 zł
Cena netto	1 856,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida M20C-EIP120

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Polerowana suszarka Merida 2750 W ze stali do intensywnej eksploatacji

Merida MediFlow EIP120 to urządzenie o mocy 2750 W, które najlepiej sprawdzi się w reprezentacyjnych sanitariatach o dużym ruchu, w hotelach i obiektach usługowych. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu polerowane / połysk. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Polerowana powierzchnia daje elegancki efekt i dobrze współgra z chromowaną armaturą. Duża wydajność nawiewu i stalowa obudowa o grubości 2 mm łączą trwałość z estetyką polerowanego wykończenia. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia 2750 W

Materiał, wykończenie i kolor stal nierdzewna; polerowane / połysk

Poziom hałasu 65 dB

Wymiary szerokość: 275 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 325 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M20C-EIP120
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	polerowane / połysk
Moc urządzenia	2750 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	65 dB
Wydajność	7,5 m³/min
Prędkość powietrza	95 km/h
Temperatura powietrza	49°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa II
Waga	4,85 kg
Wymiary	szerokość: 275 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 325 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	250 W
Moc grzałki	2500 W
Czas suszenia	29 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model MediFlow EIP120?

Najlepiej sprawdzi się w reprezentacyjnych sanitariatach o dużym ruchu, w hotelach i obiektach usługowych. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

29 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 275 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 325 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia polerowane / połysk. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.