

Link do produktu: <https://esilver.eu/stalowa-suszarka-do-rak-z-obudowa-ze-stali-nierdzewnej-wykonczonej-matowo-moc-2500-w-p-2477.html>



Stalowa suszarka do rąk z obudową ze stali nierdzewnej wykończzonej matowo, moc 2500 W

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida EIM104

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Kompaktowa suszarka Merida 2500 W w matowej stalowej obudowie

Merida CubeFlow EIM104 to urządzenie o mocy 2500 W, które najlepiej sprawdzi się w szkołach, galeriach, obiektach sportowych i toaletach, w których liczy się duża moc przy niewielkiej głębokości. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobrać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu matowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Głębokość 140 mm ułatwia zagospodarowanie węższej ściany, a moc 2500 W zapewnia klasyczny, ogrzewany strumień powietrza. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2500 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna; matowe

Poziom hałas72 dB

Wymiaryszerokość: 265 mm; głębokość: 140 mm; wysokość: 240 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida EIM104
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	matowe
Moc urządzenia	2500 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	72 dB
Wydajność	4,5 m³/min
Prędkość powietrza	108 km/h
Temperatura powietrza	55°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa I
Waga	5,09 kg
Wymiary	szerokość: 265 mm; głębokość: 140 mm; wysokość: 240 mm

Bryzgoszczelność IP	IPX1
Moc silnika	200 W
Moc grzałki	2300 W
Czas suszenia	30 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - czujnik zbliżeniowy
Sposób wyłączania	automatyczny, ok. 1 s po odsunięciu dłoni
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model CubeFlow EIM104?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach, galeriach, obiektach sportowych i toaletach, w których liczy się duża moc przy niewielkiej głębokości. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - czujnik zbliżeniowy.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

30 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 265 mm; głębokość: 140 mm; wysokość: 240 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.