

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-czarnej-obudowie-z-tworzywa-abs-moc-2500-w-p-3258.html>



Suszarka do rąk w czarnej obudowie z tworzywa ABS, moc 2500 W

Cena brutto	472,68 zł
Cena netto	384,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	RS-L4

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Czarna wersja z regulowanym kierunkiem powietrza — Sanjo, 2500 W i obudowa z ABS odpornego na UV

Przy planowaniu wyposażenia toalety model Sanjo Lupus RS-L4 zwraca uwagę mocą 2500 W, automatyczną obsługą i obudową dopasowaną do częstego czyszczenia. Najczęściej montuje się ją w hotelach konferencyjnych, centrach rekreacyjnych, placówkach edukacyjnych i zakładach pracy. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywalek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV nie koroduje, ma niewielką masę i dobrze znosi regularne przecieranie. Deklarowany czas suszenia wynosi około 15 s, a prędkość powietrza sięga 30 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: obrotowa dysza 360° oraz czarna obudowa. Najwięcej korzyści przyniesie w obiekcie, w którym parametry urządzenia odpowiadają liczbie odwiedzających oraz sposobowi organizacji sprzątania.

Moc urządzenia2500 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS odporne na promieniowanie UV; gładkie, czarne

Poziom hałasu70 dB

Wymiary265 mm × 200 mm × 235 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Sanjo
Kod produktu	RS-L4
Materiał wykonania	Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV
Wykończenie lub kolor	Gładkie, czarne
Moc urządzenia	2500 W
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Prędkość powietrza	30 m/s
Temperatura powietrza	54°C
Waga	3,75 kg
Wymiary	szerokość: 265 mm; głębokość: 200 mm; wysokość: 235 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	około 15 s
Deklaracja CE	Tak

Wtyczka do gniazda zasilającego
Sposób uruchamiania
Sposób wyłączania
Montaż
Co zawiera opakowanie

Jest, przewód około 0,6 m
Automatyczny, fotokomórka 50–200 mm
Automatyczny, wyłącznik czasowy
Naścienny
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy
montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Lupus RS-L4?

Najlepiej sprawdzi się w hotelach konferencyjnych, centrach rekreacyjnych, placówkach edukacyjnych i zakładach pracy, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Lupus RS-L4?

Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy fotokomórka 50–200 mm wykryje dłoń. Wyłącza się automatycznie dzięki układowi określoneemu jako wyłącznik czasowy. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Lupus RS-L4?

Producent podaje czas około 15 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Lupus RS-L4?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Lupus RS-L4 nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 70 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Lupus RS-L4?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 265 mm; głębokość: 200 mm; wysokość: 235 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50–60 Hz. Przewód ma około 0,6 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.