

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-matowej-obudowie-ze-szczotkowanej-stali-nierdzewnej-304-z-moca-1800-w-p-778.html>



Suszarka do rąk w matowej obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej 304, z mocą 1800 W

Cena brutto	841,68 zł
Cena netto	684,29 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	HD1IF3

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Wydajna suszarka Impeco 1800 W w matowej obudowie ze stali 304

Impeco Stream Flow HD1IF3 to urządzenie o mocy 1800 W, które najlepiej sprawdzi się w ruchliwych toaletach publicznych, centrach handlowych, szkołach i obiektach komunikacyjnych. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna 304 szczotkowana, w wykończeniu matowe, stalowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Prędkość nawiewu 100 m/s i czas około 10 sekund sprawdzają się tam, gdzie użytkownicy pojawiają się w krótkich odstępach. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia1800 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna 304 szczotkowana; matowe, stalowe

Poziom hałasu74 dB

Wymiaryszerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm

Dane techniczne

Producent	Impeco
Kod produktu	HD1IF3
Materiał wykonania	stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykończenie lub kolor	matowe, stalowe
Moc urządzenia	1800 W
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	74 dB
Wydajność	200 m³/h
Prędkość powietrza	100 m/s
Temperatura powietrza	40°C
Waga	4,5 kg
Wymiary	szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1

Czas suszenia	10 s
Deklaracja CE	tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	jest
Sposób uruchamiania	automatyczny – fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny wyłącznik czasowy
Montaż	naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	instrukcja obsługi i montażu, elementy montażowe, karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Stream Flow HD11F3?

Najlepiej sprawdzi się w ruchliwych toaletach publicznych, centrach handlowych, szkołach i obiektach komunikacyjnych. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny – fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

10 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 290 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 320 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IPX1.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna 304 szczotkowana?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe, stalowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.