

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-z-obudowa-z-bialego-tworzywa-abs-z-moca-1800-w-p-2958.html>



## Suszarka do rąk z obudową z białego tworzywa ABS, z mocą 1800 W

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena brutto  | <b>401,95 zł</b>       |
| Cena netto   | <b>326,79 zł</b>       |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>1-2 dni robocze</b> |
| Kod produktu | <b>M-231</b>           |

### Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

### Szybki strumień do niewielkich łazienek — Linea, 1800 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Model M-231 producenta Linea łączy moc 1800 W z konstrukcją przygotowaną do codziennej pracy w łazienkach publicznych i firmowych. Najczęściej montuje się ją w większych biurach, przychodniach, recepcjach hotelowych i toaletach dla gości. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywałek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 8-12 s, a prędkość powietrza sięga 85 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: silny strumień oraz wąska obudowa. Najwięcej korzyści przyniesie w obiekcie, w którym parametry urządzenia odpowiadają liczbie odwiedzających oraz sposobowi organizacji sprzątania.

**Moc urządzenia**1800 W

**Materiał, wykończenie i kolor**Tworzywo ABS; gładkie, białe

**Poziom hałasu**78 dB

**Wymiary**220 mm × 152 mm × 280 mm (szer. × gł. × wys.)

### Dane techniczne

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Producent                       | Linea                                                  |
| Kod produktu                    | M-231                                                  |
| Materiał wykonania              | Tworzywo ABS                                           |
| Wykończenie lub kolor           | Gładkie, białe                                         |
| Moc urządzenia                  | 1800 W                                                 |
| Zasilanie                       | 230 V / 50 Hz                                          |
| Poziom hałasu                   | 78 dB                                                  |
| Prędkość powietrza              | 85 m/s                                                 |
| Waga                            | około 2 kg                                             |
| Wymiary                         | szerokość: 220 mm; głębokość: 152 mm; wysokość: 280 mm |
| Bryzgoszczelność IP             | IP23                                                   |
| Czas suszenia                   | 8-12 s                                                 |
| Deklaracja CE                   | Tak                                                    |
| Wtyczka do gniazda zasilającego | Jest                                                   |
| Sposób uruchamiania             | Automatyczny, za pomocą fotokomórki                    |

---

Sposób wyłączania  
Montaż  
Co zawiera opakowanie

Automatyczny, wyłącznik czasowy  
Naścienny, przykręcany; możliwe podłączenie bezpośrednie  
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy  
montażowe; karta gwarancyjna

## Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-231?

Najlepiej sprawdzi się w większych biurach, przychodniach, recepcjach hotelowych i toaletach dla gości, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; możliwe podłączenie bezpośrednie; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-231?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Wyłącza się automatycznie dzięki układowi określönemu jako wyłącznik czasowy. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-231?

Producent podaje czas 8–12 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-231?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka M-231 nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 78 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-231?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 220 mm; głębokość: 152 mm; wysokość: 280 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.