

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-z-satynowa-srebrna-obudowa-z-tworzywa-abs-o-mocy-2300-w-p-179.html>



Suszarka do rąk z satynową srebrną obudową z tworzywa ABS, o mocy 2300 W

Cena brutto	465,20 zł
Cena netto	378,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	M-798 ABS-G
Kod EAN	5902734851444

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Srebrny nawiew z obrotową dyszą — Linea, 2300 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Wariant M-798 ABS-G firmy Linea oferuje moc 2300 W i praktyczną formę przeznaczoną do stałego montażu w profesjonalnej łazience. Najczęściej montuje się ją w większych biurach, przychodniach, recepcjach hotelowych i toaletach dla gości. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywarek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 10-30 s, a prędkość powietrza sięga 23 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: obrotowa dysza oraz satynowy wygląd. Model sprawdzi się najlepiej wtedy, gdy miejsce instalacji zostanie dobrane do jego wymiarów, poziomu ochrony i przewidywanej częstotliwości pracy.

Moc urządzenia2300 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; satynowe, srebrne

Poziom hałasu70 dB

Wymiary265 mm × 200 mm × 240 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Linea
Kod produktu	M-798 ABS-G
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Satynowe, srebrne
Moc urządzenia	2300 W
Zasilanie	230-240 V / 50 Hz
Poziom hałasu	70 dB
Wydajność	270 m³/h
Prędkość powietrza	23 m/s
Temperatura powietrza	54°C
Waga	3,75 kg
Wymiary	szerokość: 265 mm; głębokość: 200 mm; wysokość: 240 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	10-30 s
Deklaracja CE	Tak

Wtyczka do gniazda zasilającego
Sposób uruchamiania
Sposób wyłączenia
Montaż
Co zawiera opakowanie

Jest
Automatyczny, za pomocą fotokomórki
Automatyczny po odsunięciu dłoni
Naścienny
suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy
montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model M-798 ABS-G?

Najlepiej sprawdzi się w większych biurach, przychodniach, recepcjach hotelowych i toaletach dla gości, w strefie umywalek z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka M-798 ABS-G?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu M-798 ABS-G?

Producent podaje czas 10–30 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki M-798 ABS-G?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka M-798 ABS-G nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 70 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki M-798 ABS-G?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 265 mm; głębokość: 200 mm; wysokość: 240 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230–240 V / 50 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.