

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-ze-srebrna-obudowa-z-tworzywa-abs-o-mocy-2000-w-p-3696.html>

Suszarka do rąk ze srebrną obudową z tworzywa ABS, o mocy 2000 W

Cena brutto	244,24 zł
Cena netto	198,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	RS-P3 Silver
Kod EAN	5907608987700

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Cichy srebrny osuszacz do biur i szkół — Sanjo, 2000 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Model Libra RS-P3 Silver producenta Sanjo łączy moc 2000 W z konstrukcją przygotowaną do codziennej pracy w łazienkach publicznych i firmowych. Najczęściej montuje się ją w szkołach o umiarkowanym ruchu, kawiarniach, pensjonatach i obiektach administracyjnych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywarek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi około 30 s, a prędkość powietrza sięga 58 km/h. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: cicha praca oraz srebrne wykończenie. Dzięki takiemu zestawieniu cech urządzenie można świadomie dopasować do natężenia ruchu, dostępnej przestrzeni i standardu wykończenia obiektu.

Moc urządzenia2000 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, srebrne

Poziom hałasu50 dB

Wymiary240 mm × 230 mm × 250 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Sanjo
Kod produktu	RS-P3 Silver
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, srebrne
Moc urządzenia	2000 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom hałasu	50 dB
Wydajność	2,7 m ³ /min
Prędkość powietrza	58 km/h
Temperatura powietrza	54°C
Waga	2,8 kg
Wymiary	szerokość: 240 mm; głębokość: 230 mm; wysokość: 250 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	około 30 s

Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest, przewód około 0,9 m
Sposób uruchamiania	Automatyczny, fotokomórka 50–200 mm
Sposób wyłączania	Automatyczny, wyłącznik czasowy
Montaż	Naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Libra RS-P3 Silver?

Najlepiej sprawdzi się w szkołach o umiarkowanym ruchu, kawiarniach, pensjonatach i obiektach administracyjnych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległości należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Libra RS-P3 Silver?

Urządzenie uruchamia się automatycznie, gdy fotokomórka 50–200 mm wykryje dłoń. Wyłącza się automatycznie dzięki układowi określoneemu jako wyłącznik czasowy. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Libra RS-P3 Silver?

Producent podaje czas około 30 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Libra RS-P3 Silver?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Libra RS-P3 Silver nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 50 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Libra RS-P3 Silver?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 240 mm; głębokość: 230 mm; wysokość: 250 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 230 V / 50 Hz. Przewód ma około 0,9 m i jest zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.