

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-ze-stali-nierdzewnej-w-matowym-wykonczeniu-z-moca-2750-w-p-2474.html>



Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej w matowym wykończeniu, z mocą 2750 W

Cena brutto	2 282,88 zł
Cena netto	1 856,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod produktu	Merida M20S-EIM120

Opis produktu

Metalowa suszarka do rąk

Mocna suszarka Merida 2750 W z matowej stali do obiektów o dużym ruchu

Merida MediFlow EIM120 to urządzenie o mocy 2750 W, które najlepiej sprawdzi się w centrach handlowych, obiektach sportowych, szkołach i innych intensywnie używanych toaletach. Takie zastosowanie wynika z połączenia sposobu uruchamiania, deklarowanych parametrów nawiewu i wymiarów obudowy, dlatego model warto dobierać do rzeczywistej liczby użytkowników oraz dostępnego miejsca przy umywalce. Obudowę wykonano z materiału: stal nierdzewna, w wykończeniu matowe. Metalowa obudowa jest sztywna, dobrze znosi częste czyszczenie i pasuje do profesjonalnego wyposażenia sanitariatów. Matowe lub szczotkowane wykończenie mniej eksponuje drobne smugi i ślady dotyku. Moc 2750 W i wydajność 7,5 m³/min wspierają regularną obsługę wielu użytkowników, a stalowa obudowa ma 2 mm grubości. Przed montażem należy sprawdzić wymagane zasilanie, stopień ochrony IP, zalecaną wysokość instalacji oraz zachować wolną przestrzeń potrzebną do swobodnego podłożenia dłoni i późniejszego serwisu.

Moc urządzenia2750 W

Materiał, wykończenie i kolorstal nierdzewna; matowe

Poziom hałasu65 dB

Wymiaryszerokość: 275 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 325 mm

Dane techniczne

Producent	Merida
Kod produktu	Merida M20S-EIM120
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Wykończenie lub kolor	matowe
Moc urządzenia	2750 W
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Poziom hałasu	65 dB
Wydajność	7,5 m³/min
Prędkość powietrza	95 km/h
Temperatura powietrza	49°C
Klasa ochrony p.pożar	klasa II
Waga	4,85 kg
Wymiary	szerokość: 275 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 325 mm

Bryzgoszczelność IP	IP23
Moc silnika	250 W
Moc grzałki	2500 W
Czas suszenia	29 s
Deklaracja CE	tak
Sposób uruchamiania	automatyczny - fotokomórka
Sposób wyłączania	automatyczny
Montaż	naścienny, przykręcany

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model MediFlow EIM120?

Najlepiej sprawdzi się w centrach handlowych, obiektach sportowych, szkołach i innych intensywnie używanych toaletach. Ostateczny dobór powinien uwzględniać liczbę użytkowników, akustykę pomieszczenia i dostępną powierzchnię ściany.

Czy urządzenie uruchamia się bezdotykowo?

Automatyczny - fotokomórka.

Jak długo trwa suszenie dłoni?

29 s.

Czy można wyłączyć lub regulować grzałkę?

Producent nie potwierdza osobnego wyłącznika grzałki dla tego wariantu.

Ile miejsca trzeba przewidzieć na montaż?

Szerokość: 275 mm; głębokość: 170 mm; wysokość: 325 mm. Naścienny, przykręcany. Stopień ochrony urządzenia to IP23.

Jak czyścić obudowę z materiału stal nierdzewna?

Należy używać miękkiej ściereczki i środka odpowiedniego do wykończenia matowe. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani preparatów mogących zarysować powierzchnię.